



WARING Hi-Power Blender XTREME



MX1200XTM 型

バリエーション型の最大の特徴は回転速度を 1,300~18,000 回転の範囲で自由に变速できます。粗い粒度を選ぶ時は低速回転を、試料を細かく微粒子にしたい時には高速回転を選択して下さい。

価格: ¥188,000.-



MX1100 XTM 型

この機種には 30 秒タイマーがついています。決まったものを決まった粉碎状態にする時、タイマーを設定することで一定の粒度の粉碎物を獲得することが出来ます。

価格: ¥177,000.-

エキストリーム仕様 (共通)

電 源	: 100V, 50/60HZ
電 気 容 量	: 1100W
寸 法	: 220X220X360mm
パ ル ス	: 24,000rpm
重 量	: 7.0kg(本体 5.5 + 容器 1.5kg)
容 量	: 150mL SUS 容器付

※記載回転数 (rpm) は弊社実測値です。

【エキストリーム】

エキストリームミルはワーリング社が開発した最新、最高のモーターユニットに 3mm 厚のステンレス製粉碎容器を搭載した最新モデルです。

1100W の高出力と 24,000rpm の超高速回転のカッターは乾燥した物なら岩石、生薬、錠剤、穀物や木片等を瞬時に粉碎します。

エキストリームミルはモーターユニットと粉碎容器部は分離式で取り扱いが簡単です。

粉碎容器部の分解、組立が簡単で水洗い洗浄等が容易に出来ますのでコンタミのリスクを削減できます。

エキストリームミルは無段变速機能 (1,300rpm~18,000rpm) がついた MX1200 型と 30 秒カウントダウン タイマー機能の付いた MX1100 型があります。



OSAKA CHEMICAL CO.,LTD.

ポイント

- エキストリームミルは粉碎容器部と本体モーター部が分離式になっています。
- 容器には 3mm 厚の頑丈なステンレス製で硬い鉱石にも対応できます。
- 本体と容器部は分離式なので試料の取出しが簡単で、容器洗浄が容易に出来ます。
- 水洗い洗浄の出来る容器はコンタミを削減、多種類の試料粉碎はこれ 1 台で可能。
- 無段変速機能 (1,300rpm~18,000rpm) を利用し、粗い粒度を作成する時は低速回転を、細かい粒度を作成する時は高速回転をご利用ください。
- エキストリームミルはオプションで 2.0L の大容量容器 (ステンレス製、ポリカーボネイト製) が利用できます。

オプション



① PN-K01

② PN-K02

型番	内容	価格
① PN-K01	150mL SUS容器(フタ付)	¥80,000.-
② PN-K02	75mL SUS容器(フタ付)	¥67,000.-



③ CAC95



④ CAC90B

型番	内容	価格
③ CAC95	2.0L ポリカーボネイト容器	¥40,000.-
④ CAC90B	2.0L ステンレス容器	¥79,000.-

データ

以下の粉碎データは粉碎機 エキストリーム MX1200 を使用して、上段㉠,㉡,㉢ のものは容器 PN-K01 (150mL ステンレス容器 + 微粉碎フタ) で行い、下段㉣,㉤,㉥のドッグフードのものは CAC90B (2.0L ステンレス容器) で実験しました。試料名、容量、粉碎時間は各試料写真の下に記載しています。



㉠もみから 2g 30秒



㉡麦芽 10g 30秒



㉢コピー用紙 10枚 (53×47mm) 1分



㉣骨型ガム 3本 (25g) 30秒



㉤骨型ガム 1本全部 (24g) 1分



㉥ロールガム 5本 (24g) 1分

お問い合わせ

輸入発売元
大阪ケミカル株式会社

〒530-0045
大阪市北区天神西町5番17号 アクティ南森町2F
TEL 06-6311-1050 FAX 06-6311-1070
E-mail: info@daichem.co.jp
http://www.daichem.co.jp