

HSW Norm-Ject™

# オールプラスチック ディスポシリンジ

## Norm-Ject™ シリンジ



ルアーロック型 シリンジフィルター装着時

ドイツ ヘンケ社のオールプラスチック ディスポシリンジです。バレル（外筒）はポリプロピレン製、プランジャー（ピストン部）はポリエチレン製です。従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型ではなく、オールポリエチレンの一体成型プランジャーになっていますのでチップとプランジャーの脱離の危険性はありません。また、バレルの最上部にプランジャー飛び出し防止の特殊リングを施しています。どんなにバックプレッシャーがかかってもプランジャーがバレルから飛び出す心配はありません。このシリンジのプランジャーのシール部にはゴムチップを使用していないので、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。オールプラスチック ディスポシリンジにはルアーチップ型とルアーロック型の2つのタイプがあります。

※本品は医療器具ではございません。

## ルアーチップ型

1mL～50mLまで7つのサイズが揃っています。


脱着が簡単なスリップオン方式です。ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。



## ルアーロック型

2mL～20mLまでの4つのサイズがあります。

ルアーハブ式のニードルやアダプターを固定し、使用中で外れる事のない安心出来るネジ切込口になっています。



特 徴

**LATEX FREE**

バレルはポリプロピレン、プランジャーはポリエチレンで出来ています。ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。ゴムやシリコンオイル起因の溶出がありません。

**EXTENDED GRADUATION**

30mL を除く 2mL~50mL のシリンジは便利な拡大容量目盛りで出荷されます。

**DUST FREE**

塵、埃など、研究、実験に好ましくない汚染物からシリンジを保護する為にシリンジを一本一本プリスターパックで包装されています。



**DAMAGE FREE**

プリスターパックで包装されていますので、シリンジ同士が直接接触しません。摩擦によるバレル（外筒）の擦過傷や目盛の摩擦を防ぎ、また、バレル（外筒）の破損を防ぎます。一本一本安心してご使用いただけます。



**STERILIZATION**

当社の Norm-Ject™ シリンジは全て EOG（エチレンオキサイド）滅菌処理済みです。

ルアーチップ型

コード	容量 (拡大容量)	入り数 / 箱	価格 / 箱
H4010-LT	1mL (ナ シ)	100 本	¥3,200
H4020-LT	2mL ( 3mL)	100 本	¥1,800
H4050-LT	5mL ( 6mL)	100 本	¥2,000
H4100-LT	10mL (12mL)	100 本	¥2,900
H4200-LT	20mL (24mL)	100 本	¥3,900
H4830-LT	30mL (ナ シ)	50 本	¥10,500
H4850-LT	50mL (60mL)	30 本	¥8,100



ルアーロック型

コード	容量 (拡大容量)	入り数 / 箱	価格 / 箱
H4020-LL	2mL ( 3mL)	100 本	¥3,500
H4050-LL	5mL ( 6mL)	100 本	¥5,100
H4100-LL	10mL (12mL)	100 本	¥6,500
H4200-LL	20mL (24mL)	100 本	¥8,900



輸入発売元

**大阪ケミカル株式会社**

〒530-0045

大阪市北区天神西町5番17号 アクティ南森町2F

TEL 06-6311-1050 FAX 06-6311-1070

E-mail: info@daichem.co.jp

http://www.daichem.co.jp