

HSW Norm-Ject®

オールプラスチック ディスポシリンジ

Norm-Ject® シリンジ

ドイツ ヘンケ社のオールプラスチック ディスポシリンジです。バレル（外筒）はポリプロピレン製、プランジャー（ピストン部）はポリエチレン製です。従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型ではなく、オールポリエチレンの一体成型プランジャーになっていますのでチップとプランジャーの脱離の危険性がありません。また、バレルの最上部にプランジャー飛び出し防止の特殊リングを施しています。

どんなにバックプレッシャーがかかってもプランジャーがバレルから飛び出す心配はありません。このシリンジのプランジャーのシール部にはゴムチップを使用していないので、ゴム由来の溶出物を気にすることなくご利用頂けます。オールプラスチック ディスポシリンジにはルアーチップ型とルアーロック型の2つのタイプがあります。

医療機器届出番号 27B3X0026500001




ルアーチップ型

1mL~50mLまで7つのサイズが揃っています。
脱着が簡単なスリップオン方式です。ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。



ルアーロック型

2mL~50mLまでの6つのサイズがあります。
ルアーハブ式のニードルやアダプターを固定し、使用途中で外れる事のない安心出来るネジ切込口になっています。



特 徴

LATEX FREE

バルセルはポリプロピレン、プランジャーはポリエチレンで出来ています。ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。ゴムやシリコンオイル由来の溶出物がありません。

EXTENDED GRADUATION

30mL を除く 2mL~50mL のシリンジは便利な拡大容量目盛りで出荷されます。

DUST FREE

塵、埃など、研究、実験に好ましくない汚染物からシリンジを保護する為にシリンジを一本一本プリスターパックで包装されています。

DAMAGE FREE

プリスターパックで包装されていますので、シリンジ同士が直接接触しません。摩擦によるバルセル（外筒）の擦過傷や目盛りの摩擦を防ぎ、また、バルセル（外筒）の破損を防ぎます。一本一本安心してご使用いただけます。

STERILIZATION

HENKE-JECT® シリンジは全て EOG（エチレンオキシド）滅菌処理済みです。



ルアーチップ型

コード	容量 (拡大容量)	入り数 / 箱	価格 / 箱
HJ4010-LT	1mL (ナ シ)	100本	¥ 3,700
HJ4020-LT	2mL (3mL)	100本	¥ 2,500
HJ4050-LT	5mL (6mL)	100本	¥ 2,800
HJ4100-LT	10mL (12mL)	100本	¥ 3,900
HJ4200-LT	20mL (24mL)	100本	¥ 5,500
HJ4830-LT	30mL (ナ シ)	50本	¥ 12,500
HJ4850-LT	50mL (60mL)	30本	¥ 10,500



ルアーロック型

コード	容量 (拡大容量)	入り数 / 箱	価格 / 箱
HJ4020-LL	2mL (3mL)	100本	¥ 3,900
HJ4050-LL	5mL (6mL)	100本	¥ 5,600
HJ4100-LL	10mL (12mL)	100本	¥ 7,200
HJ4200-LL	20mL (24mL)	100本	¥ 9,800
HJ4830-LL	30mL (ナ シ)	50本	¥ 12,500
HJ4850-LL	50mL (60mL)	30本	¥ 10,500

