

フォースミル
FM-1 型



仕 様

型 式	FM-1
電 源	AC100V、220W、50/60Hz
定 格	3分
回 転 数	22,000rpm
試 料 カ ッ プ	90φ×52mm (H)
処 理 量	50グラム (大豆)
寸 法	105×113×221mm (H)
価 格	¥15,000

特 徴

乾燥物専用の粉砕機になります。

小型機では大きめの300mLの粉砕槽を持っています。粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は本体より分離できカッターの着脱もワンタッチで出来ますので洗浄が簡単で、常に清潔な状態で使用できます。又、複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に取り替える事により、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することが出来ます。

オプション交換部品



① 粉砕容器



② ミル刃



③ 粉砕容器用フタ

型番	品名	価格
① PN-J21	粉砕容器(カッター別売)	¥8,300
② PN-J23	ミル刃	¥3,500
③ PN-J24	粉砕容器用フタ	¥3,500

試 料 / 粉砕データ



試料	ほうじ茶	糖衣錠	大豆
処理量	10g	20g	40g
時間	30sec	30sec	30sec
粉末状態	95%	99%	95%