

WARING LABORATORY SCIENCE **Laboratory Blender**
ワーリングブレンダー

WARING社の製品は世界中に普及しております。特に研究室、実験室で使用するLaboratory関係ではWARING BLENDER用に大量処理から少量処理まで、乾燥した試料は少量から微量粉碎まで様々な試料に適応する粉碎容器が供給されています。WARING社は粉碎する試料に最も適した粉碎容器を豊富に取り揃えたLaboratory Blenderのメーカーです。

7011HS型



特 徴

700W 1馬力のモーターを装備しています。特殊鋼で作られた強靱な一枚刃とワーリング社独自の容器形状とが相まって素晴らしい液化、乳化や粉碎が効率よく行われます。本体のモーターハウジングはエポキシ コーティングされ、常に清潔さを保ちます。

7011HSは高速と低速を選択できる2スピード型です。

仕 様

型	式：7011HS
電	源：100V,50/60HZ
電 気 容 量	：700W
回 転 数 / 高 速	：18,000RPM
回 転 数 / 低 速	：14,000RPM
寸	法：190×200×365mm
重	量：5KG
付 属	品：1000mL SUS容器付
価	格：¥95,000.-

試 料 / テストデータ



試料:生大豆

48メッシュオーバ

48メッシュスルー

生大豆を容量の異なる4種類のステンレス容器で粉碎テストをしました。粉碎条件は低速で30秒、高速で30秒合計60秒の運転時間です。粉碎したものは48メッシュ(約300μm)のフルイを通過したものとしなかったものに分けた。

使用機種	7011HS			
使用容器名称	MC-1	MC-2	MC-3	CAC33
容 器 容 量	50mL	250mL	500mL	1.0L
粉 碎 容 量	10Gram	28Gram	38Gram	100Gram
獲得 48Meshオーバ	4.5Gram	18Gram	24Gram	87Gram
収量 48Meshスルー	4.5Gram	9Gram	12Gram	12Gram

MC-1, MC-2, MC-3の容器は裏面をご参照ください。

オプション(交換容器)



E8470
(ガラス容器)

CAC32
(ガラス容器)

CAC33
(ステンレス容器)

型 番	容 量	処 理 量	価 格
E8470	500mL	30~250mL	¥58,000
CAC32	1.0L	75~500mL	¥17,000
CAC33	1.0L	75~500mL	¥27,000

※処理量は液体物の処理の場合を表示しています。